



日頃から小柳商事をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

102号は新潟営業所が情報を提供しておりますが、引き続き皆様からのご意見ご要望等お待ちしておりますので、今後とも小柳商事を宜しくお願い致します。

【1. 補助金交付について】

省エネ庁・国交省「スキャンツールを活用した整備の高度化等推進事業」

補助事業者の二次公募を開始「公募期間は9月9日～10月31日まで」

経済産業省エネルギー庁及び国土交通省自動車局整備課は9月9日より、2014年度「省エネルギー型ロジスティクス等推進事業費補助金」に係る補助事業者の二次公募を開始した。公募期間は10月31日までの約2ヵ月間。7月1日～31日に実施された一次公募では、2013年度実施時の1週間より大幅に延長されていたが、補助申請件数及び金額が公募予算額約1億8千万円の半分程度に留まる見込みとなったため、再度実施されることとなった。なお、二次公募で予算を消化できなかった場合は、「来年度の同事業実施が見送られる可能性が高い」（国土交通省）

公募要領及び、補助金交付申請から事業開始・完了、補助金支払いまでの流れはほぼ変わらず。

1拠点あたりの補助台数は1台だが、1社あたり2拠点まで交付申請が可能。さらに、前回の同事業で補助金を受けた会社でも、異なる拠点であれば申請できる。

また、「暴力団排除に関する誓約事項」に違反した際は交付が取り消しとなる。

申請時には複数業者から得た同一機種の見積書の提出が求められ、その後、交付決定(=事業開始)の通知を受領すれば、最低額を提示した業者から購入しなければならない。

さらに、購入したスキャンツールが納入されてから30日以上使用し、故障診断した台数及び発見された故障コードとその車両の型式を拠点ごとに収集。かつ購入費用の支払いが完了(=事業完了)してから30日以内または2015年2月5日までに、報告書を提出する必要がある。

なお、故障コード0台のデータ報告は認められず、その場合は補助金が交付されない。


同事業の交付規程、公募要領、補助対象設備一覧などは、パシフィックコンサルタントのWebサイト(http://www.pacific.co.jp/theme/1406_ene_menu/4scantool/index2.html)に掲載されています。

【2. 新商品情報】

今まで水研ぎしかなかったピーチがついに空研ぎとなって新登場!!

KOVAX『スーパーアシレックス ピーチ (K-1500)』発売!!

空研ぎでの旧塗膜の足付け研磨 (カラーベースのボカシ塗装部・クリヤーのブロック塗装部)



特徴

- ① 作業労力の軽減と作業時間の短縮
- ② ピッチ・タール、水アカなどの汚れを除去
- ③ 均一な研磨目で深いキズが入らない

さらに U-625 円形オービタルサンダーを使用すると作業効率 UP



※塗料や色によってスーパーアシレックスオレンジとの使い分けをお勧めします

同時発売!! KOVAX『トレカット ブルー (K-2500)』も併せて新登場!!

トレカット ブラック (3000 番相当) とトレカットグリーン (P2000 相当) の中間の研削力があり、P2500 相当の均一な仕上がりとなります。


【3. 新商品情報】

「n a xリアル902 バインダー」発売




日本ペイント(株)は「n a xリアル」でのメタリック色、マイカ色塗装時のなじみをさらに向上する「n a xリアル902バインダー」を発売しました。

◎ n a xリアル各種添加剤の効果



151 スカシバランサ




スカシ面が明度不足のとき
(白くしたいとき)に使用します。

粒子成分が光輝材の配向を変える事でスカシ面の反射光を増やすことで白く見えるようにします。
正面は逆に反射光が少なくなるため黒く見えます。

使用上限：25%

155 3Dバランサ




光輝材同士の感覚が詰まっていて正面の反射光(ギラツキ感)が強い時に使用します。

樹脂成分が光輝材同士の間隔を広げることによって本来の粒子感が得られるため正面ギラツキが抑えられます。また間隔が広がるため吹きムラも少なくなります。

使用上限：40%

902バインダー



光輝材の間隔が詰まっているため、吹きムラが発生しているときに使用します。

樹脂成分が光輝材の濃度分布・配光を揃えるため塗装時の吹きムラを制御します。

使用上限：25%

※「n a xリアル902バインダー」を使用した配合は「n a xウェブV I F」等で順次公開されます。
「n a xリアル902バインダー」はソリッド色には使用できません。
「n a xアドミラ901バインダー」とは効果、使用方法が異なりますのでご注意ください。

【4. お知らせ】

アクサルタ・クロマックスセンタリ バインダー容量の変更について

クロマックスセンタリの各種バインダーの容量が現在の4Lから3.5Lに変更されます。それに伴い、納入価格の変更とアジテーターカバーの変更が必要となります。

詳しくは担当営業マンまでお問い合わせください。

